

M585 / M590 SILENT

取扱説明書



logicool®

必要システム

Unifying USBレシーバー

USBポート

Windows® 10以降

Windows® 8以降

Windows® 7以降

MAC OS X 10.10

Chrome OS™

Bluetooth® Low Energyテクノロジー

Windows® 10以降

Windows® 8以降

MAC OS X 10.10

Chrome OS™

Android 5.0 以降

Logicool Options

Windows® 10、


Windows 8、および

Windows 7

MAC OS X 10.10以降

Logicool Flowには、対応マウス、およびローカルエリアネットワークで相互接続できる最低2台のパソコンが必要です

製品の概要




- 1 スクロールホイールボタンおよびティルトボタン
- 2 Easy-Switch™ボタン
- 3 チャンネルおよびバッテリーインジケーター
- 4 「進む」ボタン
- 5 「戻る」ボタン
- 6 ON/OFFスライダー
- 7 バッテリーおよびUnifyingレシーバー収納部*

* Unifyingレシーバーは内部に収納されています

接続


Bluetoothワイヤレステクノロジー

USBスロットの空きがない場合、M585またはM590 Silentマウスを、Bluetoothを使用してパソコンに接続することができます。互換性要件については、システム要件を参照してください




www.logicool.co.jp/options


- 1 Logicool Optionsをダウンロードして、[デバイスの追加]をクリックし、[Bluetoothデバイスの追加]を選択します




- 2 プルタブを取り外すか、またはマウスがオンであることを確認します



- 3 [Easy-Switch]ボタンを短く押して希望のチャンネルを選択します



- 4 [Easy-Switch]ボタンを長く押してペアリングモードに入ります




- 5 BluetoothデバイスのリストでM585/M590マウスを見つけて接続します

ロジクールM585/M590 Silentは、Bluetoothを使って、2つのチャンネルを使用して1台のパソコンに接続することができます。

Unifying USBレシーバー


1つの小型レシーバーで、最大6台のUnifying対応デバイスに接続可能。差し込むだけで、追加マウスとキーボードが1台のパソコンにつながります。

初期セットアップ




www.logicool.co.jp/options

- 1 Logicool Optionsをダウンロードして、[デバイスの追加]をクリックし、[Unifyingデバイスの追加]を選択します




- 2 プルタブを取り外すか、またはマウスがオンであることを確認し、バッテリー収納部からUnifyingレシーバーを引き出します




1秒

- 3 [Easy-Switch]ボタンを短く押して希望のチャンネルを選択します




3秒

- 4 [Easy-Switch]ボタンを長く押してペアリングモードに入ります




- 5 Unifying USBレシーバーを挿入します

既存Unifyingレシーバーとの再ペアリング




www.logicool.co.jp/unifying

- 1 ロジクールUnifyingソフトウェアをダウンロードします




- 2 マウスをオンにします




1秒

- 3 [Easy-Switch]ボタンを短く押して希望のチャンネルを選択します




3秒

- 4 [Easy-Switch]ボタンを長く押してペアリングモードに入ります




- 5 Unifyingソフトウェアを開き、画面上の指示に従います

2つのシステムへの接続




www.logicool.co.jp/options

1 Logicool Optionsを両方のシステムでダウンロードします



3秒

2 マウスをオンにします




3秒

3 [Easy-Switch]ボタンを長く押し続けてペアリングモードに入ります




4 Unifying USBレシーバーまたはBluetooth経由で1台目のパソコンに接続します



1秒

5 [Easy-Switch]ボタンを短く押して次のチャンネルに切り替えます




3秒


6 [Easy-Switch]ボタンを長く押し続けてペアリングモードに入ります



7 Unifying USBレシーバーまたはBluetooth経由で2台目のパソコンに接続します



FLOWを有効化



8 Logicool Optionsを通してFLOWを有効化するか、または[Easy-Switch]ボタンを押してデバイスを切り替えます

ロジクールM585/590 Silentは、BluetoothまたはUnifyingレシーバー経由で最大2台のパソコンに接続することができます。パッケージにはレシーバーが1つ含まれています。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/m585